

Topp- og bunnplater for gulvskap, DPC

Skapets estetikk og IP-klassifisering kan opprettholdes når et fullt sett dører og paneler er montert.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Behøves for å dekke den gjenværende plassen på toppen og bunnen. Brukes i kombinasjon med de delvise dørene/platene DP/DPP, deleskinnene CDH/CDHK og dør til kabelområde DPA.

Materiale: 1,75 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44. For IP 21 levert uten pakning.

Monterings krav: DPC dekker 200 mm av skapet i høyden. Så for et 2000 mm høyt skap, når DPC brukes, vil det være 1800 mm igjen for delvise dører/plater.

Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.

Tykkelse:	1.75mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE