

Tverrgående glideprofiler, MTS



Den fullt utstyrte monteringsplaten kan enkelt skyves inn i skapet fra siden. Dette er svært viktig, fordi den er bredere enn åpningen på forsiden. Den sikres på plass med U-profilene.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Brukes ved montering av bred monteringsplate Justerbar i dybden i trinn på 25 mm. Kompatibel med MTS01W-valser.

Pakning: 2 profiler med monteringsutstyr.

Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt
Tykkelse: 3mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Antall ruller	Kapslingsmateriale
MTS800	2419184	52mm	800mm	68mm	3 min	Lakkert stål
MTS1000	2419180	52mm	1000mm	68mm	4 min	Lakkert stål
MTS1200	2419181	52mm	1200mm	68mm	5 min	Lakkert stål
MTS1600	2411812	52mm	1600mm	68mm	7 min	Lakkert stål
MTS500	2411813	52mm	500mm	68mm	2 min	Lakkert stål
MTS600	2419182	52mm	600mm	68mm	3 min	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.