

Tverrgående glideprofiler, MTS



Den fullt utstyrte monteringsplaten kan enkelt skyves inn i skapet fra siden. Dette er svært viktig, fordi den er bredere enn åpningen på forsiden. Den sikres på plass med U-profilene.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Brukes ved montering av bred monteringsplate Justerbar i dybden i trinn på 25 mm. Kompatibel med MTS01W-valser.

Pakning: 2 profiler med monteringsutstyr.

Materiale: 3 mm sinkbelagt stål.

Tykkelse: 3mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Antall ruller	Kapslingsmateriale
MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Lakkert stål
MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Lakkert stål
MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Lakkert stål
MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Lakkert stål
MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Lakkert stål
MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE