

Universal tastaturskuffer, UKT



Tastaturskuffen kan monteres på en valgfri vertikal skapflate, som f.eks. en dør eller et panel, og opprettholder beskyttelsesgraden når den er i bruk. Den kan lukkes og låses for å forhindre tilgang for uautoriserte medarbeidere.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Horisontal hengslet tastaturbrett med sideglidende musematte (L.H. eller R.H.) Utstyrt med panelfeste. Når brettet er utslått, er skapet forseglet av et lukket kammer.

Tetthetsgrad: IP55

Pakning: 1 dør med hengsler, lås, tastatur montasje støtte, muse matte og monterings tilbehør.

Materiale: 1,5 mm stålplate for kammer, aluminium for horisontale profiler og polyamid (PA6) for vertikale profiler.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk overflate.

Tykkelse: 1.5mm
Farge: Lys grå
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
UKT08R5	335mm	627mm	131mm	Frittstående	Lakkert stål
UKT06R5	335mm	427mm	131mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE