

Ventilerte sokler foran/bak, PV

For- og baksokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger etter VDE 0113-standarden. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler. Luftventilene gir området under skapet naturlig ventilasjon.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Sokkelseksjoner foran og bak med ventilerte plater. Anbefales brukt i kombinasjon med den ventilerte bunnplaten CVB. For kabelføring uten begrensninger og i samsvar med VDE 0113-standarden. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare frontdeksler. Alle plater er doble for ekstra styrke. Kun tilgjengelig i 100 mm høyde.

Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og plater i 1,5 mm bløtt stål.

Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.

Pakning: 1 sett med 4 hjørnestykker, inklusive deksler. Front- og bakplate med monteringsutstyr for sideplater PS eller tverrgående profiler PCP.

Monterings krav: Legg til PS sideplater for komplett sokkel. Når du kombinerer skap, anbefales det å legge til tverrgående plater PCP for støtte til kabelrør og ekstra stivhet. Bruk CVB ventilerte bunnplater for bedre skapventilasjon.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Umbragrå
Fargekode: RAL 7022
Tykkelse: 1.5mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
PV1080	2420289	100mm	800mm	62mm	Frittstående	Lakkert stål
PV1100	2420290	100mm	1000mm	62mm	Frittstående	Lakkert stål
PV1120	2411884	100mm	1200mm	62mm	Frittstående	Lakkert stål
PV1040	2411883	100mm	400mm	62mm	Frittstående	Lakkert stål
PV1060	2420288	100mm	600mm	62mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.