

Ventilerte topp- og bunnpaneler for gulvskap, DPCV

Skapets estetikk og IP-klassifisering kan opprettholdes når et fullt sett dører og paneler er montert.
Ventilasjonspanelene gir også naturlig ventilasjon.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Behøves for å dekke den gjenværende plassen på toppen og bunnen. Med ventilasjonsspor for ekstra varmetap i koblingsskap. Brukes i kombinasjon med de delvise dørene/platene DP/DPP

Materiale: 1

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 20. Leveres uten pakning.

Monterings krav: DPCV dekker 200 mm av skapet i høyden. Så for et 2000 mm høyt skap , når DPCV brukes, vil det være 1800 mm igjen delvise dører/plater.

Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.

Tykkelse: 1.75mm
Farge: Lys grå
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde 1	Høyde 2	Produktserie
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Frittstående

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde 1	Høyde 2	Produktserie
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Frittstående
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Frittstående

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE