

Ventilerte topp- og bunnpaneler for gulvskap, DPCV

Skapets estetikk og IP-klassifisering kan opprettholdes når et fullt sett dører og paneler er montert.
Ventilasjonspanelene gir også naturlig ventilasjon.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Behøves for å dekke den gjenværende plassen på toppen og bunnen. Med ventilasjonsspor for ekstra varmetap i koblingsskap. Brukes i kombinasjon med de delvise dørene/platene DP/DPP

Materiale: 1

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 20. Leveres uten pakning.

Monterings krav: DPCV dekker 200 mm av skapet i høyden. Så for et 2000 mm høyt skap , når DPCV brukes, vil det være 1800 mm igjen delvise dører/plater.

Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.

Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Farge:	Lys grå
Fargekode:	RAL 7035
Tykkelse:	1.75mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde 1	Høyde 2
DPCV0714R5	2415454	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Høyde 1	Høyde 2
DPCV0716R5	2415455	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm
DPCV0718R5	2415456	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.