


Loddrette skillevegger for gulvskap, CDV

Profilen skaper et vertikalt skille og garanterer en kapslingsgrad på IP44 ved å sikre delte dører og paneler.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Profilen er identisk med rammen på skapet, og skaper et vertikalt skille i skapet når de deltedørene eller panelene er montert. Kan monteres i intervaller à 200 mm.

Materiale: Frontprofil: 2 mm lakkert stål Innvendig profil: 1,75 mm sinkbelagt stål.

Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.

Antall i pakken: Ett sett profiler med monteringstilbehør.

Kan monteres i intervaller à 200 mm

Ett sett profiler med monteringstilbehør

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035
Tykkelse: 2mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Produktserie	Kapslingsmateriale
CDV1800R5	2414947	1755mm	90mm	49mm	Frittstående	Lakkert stål
CDV2000R5	2414949	1955mm	90mm	49mm	Frittstående	Lakkert stål
CDV2200R5	2414951	2155mm	90mm	49mm	Frittstående	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.