

Vertikale skillevegger for gulvskap, VB



Den vertikale delingsskinne gir flere monteringsmuligheter i skapet, og deler det i to separate rom.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Festes på midten av 1200 mm eller 1600 mm brede skap for tilrettelegging for standardmontering i to vertikale seksjoner på 600 mm eller 800 mm. Dette muliggjør separat montering av utstyr som svingrammer og systemprofiler, i alle skapets seksjoner.

Materiale: 1.75 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 1 par uten monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til VBK for montering. For total atskillelse, legg til VBD.

Materiale: Stål
Overflate: Belagt
Tykkelse: 1.75mm

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapsling	Kapslingsmateriale
VB1800	2420649	1800mm	89mm	24mm	Enkeltdør	Lakkert stål
VB2000	2420650	2000mm	89mm	24mm	Enkeltdør	Lakkert stål
VB2200	2420651	2200mm	89mm	24mm	Enkeltdør	Lakkert stål
VB1600	2420648	1600mm	89mm	24mm	Enkeltdør	Lakkert stål
VB1600D		1600mm	89mm	24mm	Dobbeltdør	Lakkert stål
VB1800D		1800mm	89mm	24mm	Dobbeltdør	Lakkert stål
VB2000D		2000mm	89mm	24mm	Dobbeltdør	Lakkert stål
VB2200D		2200mm	89mm	24mm	Dobbeltdør	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.