

Veggmontert skap i aluminium med enkeltdør, WAS



Serien med veggmonterte skap i aluminium med enkeltdør, WAS, har en beskyttelsesgrad på IP66. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. WAS-serien er ideell for bruk i etsende og krevende omgivelser.

BRANSJESTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKSJONER

Materiale: Aluminium AlMg3. Hus: 2 mm. Dør: 2,5 mm. Monteringsplate: 2 mm galvanisert stål.

Hus: Brettet og sømsveiset. 4 stk. M8 x 13 pinnebolter til festing av bunnprofiler/monteringsplate. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Dør: Overflatemontert med 130° åpning Skjulte, avtakbare hengsler med låsebolt Åpning fra venstre eller høyre side. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere dørprofiler MMDP Forseglingen sikres av en innsprøytet polyuretanpakning i én del

I henhold til IP66 | IK 08

Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset 3 mm lås med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme. To låser for 600 til 800 mm høye skap. Espagnolette-låsing med tre punkter for 1000 mm høye skap og over. Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.

Monteringsplate: Monteringsplaten markeres vertikalt i intervaller på 10 mm for enkel horisontal posisjonering av utstyret. Øverst og nederst er det hull for å gjøre det enklere med kabelfiksing. Festet på M8-sveisede bolter til baksiden av skapet Alle sider fra 800 mm og over er forsterket med brettede kanter. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan monteringsplaten justeres i dybden.

Kabeltilgang: Ingen flensplateåpninger som standard for å maksimere tetning.

Jording: M8 x 18 mm jordingsbolter i hus og deksel, M8-muttere, jordingsskiver og jordingsetiketter.

Levering: Skap med dør, monteringsplate, dørmonteringsprofiler, nøkkel med dobbel plastbit på 3 mm og monteringsstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer. Jordingsmuligheter

Jording: M8x18 mm jordingsbolter i hus og deksel, M8-muttere, jordingsskiver og jordingsetiketter.

Levering: Skap med dør og monteringsplate, nøkkel med dobbelt plastbit på 3 mm og monteringstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer. Jordingsmuligheter.

Karosseritykkelse: 2mm
Dørtykkelse: 2.5mm
Materiale: Aluminium
Farge: Lys grå
Overflate: Pulverbelagt
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Antall låseenheter	Panelstørrelse	Vekt
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE