

Vindu dør, ADC



Elektriske komponenter er synlige gjennom døren, selv når den er lukket, dermed får du beskyttelse mot at uvedkommende får tilgang.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For utskiftning av standarddør. Den gir et klart innsyn til komponentene som er installert inne i skapet. Tillater alle alternativene for låseprogrammet.

Materiale: 1.2 mm lakkert stål / 1.5 mm for skap med en lengde eller bredde på 500 mm eller mer / 2 mm for skap med en lengde eller bredde på 800 mm eller mer og 3 mm klart sikkerhetsglass.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Pakning: 1 dør.

Materiale: Lakkert stål
Overflate: Pulverbelagt
Farge: Lys grå
Fargekode: RAL 7035

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Tykkelse	Antall låser
ADC03025R5	2413849	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1
ADC03030R5	2413850	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1
ADC04030R5	2413851	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1
ADC04040R5	2413852	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1
ADC05030R5	2413853	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1
ADC05040R5	2413854	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1
ADC06040R5	2413855	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2
ADC06050R5	2413856	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2
ADC06060R5	2413857	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2
ADC07050R5	2413858	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2
ADC08060R5	2413859	800mm	600mm	15mm	2mm	2
ADC10060R5	2413860	1000mm	600mm	15mm	2mm	1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Tykkelse	Antall låser
ADC10080R5	2413861	1000mm	800mm	15mm	2mm	1
ADC12060R5	2413862	1200mm	600mm	15mm	2mm	1
ADC12080R5	2413863	1200mm	800mm	15mm	2mm	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

*3-punkts låsemekanisme. Passer ikke på AFS skap.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.