

A12 Standard kobling, rustfritt stål



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

Overflate: Standard

Materiale: Rustfritt stål, duplex 2205 (EN 1.4462)

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Lengde (L)	Bardybde (BD)
EL12A12SSN	12 mm	#4	10M.	25 mm	50mm	19mm
EL14A12SSN	14 mm			25 mm	56mm	21mm
EL10A12SSN	10 mm	#3		25 mm	49mm	18mm
EL16A12SSN	16 mm	#5	15M.	25 mm	61mm	24mm
EL18A12SSN	18 mm			25 mm	72mm	29mm
EL20A12SSN	20 mm	#6	20M.	30 mm	86mm	35mm
EL25A12SSN	25 mm	#8	25M.	35 mm	97mm	40mm
EL22A12SSN	22 mm	#7		35 mm	91mm	37mm
EL28A12SSN	28 mm	#9	30M.	40 mm	101mm	42mm
EL32A12SSN	32 mm	#10		45 mm	108mm	45mm
EL40A12SSN	40 mm			55 mm	131mm	57mm

Table 2/2

Katalognummer	Baravstand (BG)	Enhetsvekt	Antall pakker
EL12A12SSN	12mm	0.16 kg	100
EL14A12SSN	14mm	0.17 kg	100
EL10A12SSN	13mm	0.17 kg	100
EL16A12SSN	13mm	0.17 kg	100
EL18A12SSN	14mm	0.17 kg	100
EL20A12SSN	16mm	0.33 kg	50
EL25A12SSN	17mm	0.43 kg	30
EL22A12SSN	17mm	0.5 kg	30
EL28A12SSN	17mm	0.62 kg	30
EL32A12SSN	18mm	0.81 kg	15
EL40A12SSN	17mm	1.43 kg	12


Designet til å møtes:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (125 % spesifisert kapasitet);ACI 318 type 2 (angitt strekkfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE