


CFF konisk skrueplugg for A12-, A22- og A32K-koblinger



FUNKSJONER

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

Materiale: Polyetylen med høy tetthet (HDPE); Stål

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Høyde (H)
EL28CFF	153900	28 mm	#9	30M.	75 mm	18 mm
EL30CFF	153910	30 mm			75 mm	18 mm
EL50CFF	154980	50 mm			95 mm	18 mm
EL22CFF	153880	22 mm	#7		75 mm	18 mm
EL32CFF	153920	32 mm	#10		95 mm	18 mm
EL36CFF	153925	36 mm	#11	35M.	95 mm	18 mm
EL25CFF	153890	25 mm	#8	25M.	75 mm	18 mm
EL40CFF	153930	40 mm			95 mm	18 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Antall pakker
EL28CFF	153900	Svart	25
EL30CFF	153910	Hvit	25
EL50CFF	154980	Svart	15
EL22CFF	153880	Blå	25
EL32CFF	153920	Gul	15
EL36CFF	153925	Blå	15
EL25CFF	153890	Rød	25
EL40CFF	153930	Grønn	15

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE