

CFFP skrueplugg av konisk plast for A12-, A22- og A32K-koblinger



FUNKSJONER

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

Materiale: Polyetylen

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Høyde (H)
EL28CFFP	156070	28 mm	#9	30M.	59 mm	23 mm
EL12CFFP	156010	12 mm	#4	10M.	59 mm	23 mm
EL25CFFP	156060	25 mm	#8	25M.	59 mm	23 mm
EL20CFFP	156050	20 mm	#6	20M.	59 mm	23 mm
EL14CFFP	156020	14 mm			59 mm	23 mm
EL16CFFP	156030	16 mm	#5	15M.	59 mm	23 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Antall pakker
EL28CFFP	156070	Svart	100
EL12CFFP	156010	Rød	100

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Antall pakker
EL25CFFP	156060	Rød	100
EL20CFFP	156050	Gul	100
EL14CFFP	156020	Grønn	100
EL16CFFP	156030	Svart	100

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE