

CPP konisk plast skrueplugg for A12, A22 og A32K



FUNKSJONER

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

Materiale: Polyetylen med høy tetthet (HDPE)

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Høyde (H)
EL16CPPB100	153090	16 mm	#5	15M.	22 mm	13 mm
EL14CPPB100	153080	14 mm			22 mm	13 mm
EL10CPPB100	153060	10 mm	#3		17 mm	13 mm
EL18CPPB100	153100	18 mm			27 mm	13 mm
EL12CPPB100	153070	12 mm	#4	10M.	17 mm	13 mm
EL20CPPB100	153110	20 mm	#6	20M.	27 mm	13 mm
EL25CPPB100	153130	25 mm	#8	25M.	33 mm	16 mm
EL36CPPB50	153180	36 mm	#11	35M.	46 mm	16 mm
EL32CPPB100	153160	32 mm	#10		42 mm	16 mm
EL30CPPB100	153150	30 mm			37 mm	16 mm
EL40CPPB50	153200	40 mm			52 mm	16 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Høyde (H)
EL28CPPB100	153140	28 mm	#9	30M.	37 mm	16 mm
EL22CPPB100	153120	22 mm	#7		33 mm	16 mm
EL50CPPB40	153220	50 mm			64 mm	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Antall pakker
EL16CPPB100	153090	Svart	100
EL14CPPB100	153080	Grønn	100
EL10CPPB100	153060	Gul	100
EL18CPPB100	153100	Hvit	100
EL12CPPB100	153070	Rød	100
EL20CPPB100	153110	Gul	100
EL25CPPB100	153130	Rød	100
EL36CPPB50	153180	Blå	50
EL32CPPB100	153160	Gul	100
EL30CPPB100	153150	Hvit	100
EL40CPPB50	153200	Grønn	50
EL28CPPB100	153140	Svart	100
EL22CPPB100	153120	Blå	100
EL50CPPB40	153220	Svart	40

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE