

CPPS konisk plast skrueplugg med stålhette for A12



FUNKSJONER

Designed for use with the A12 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Steel cap provides added protection from damage

Color coded for the appropriate coupler size

Materiale: Polyetylen med høy tetthet (HDPE); Stål

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Høyde (H)
EL14CPPS	153620	14 mm			22 mm	15 mm
EL12CPPS	153610	12 mm	#4	10M.	17 mm	15 mm
EL18CPPS	153640	18 mm			27 mm	15 mm
EL10CPPS	153600	10 mm	#3		17 mm	15 mm
EL16CPPS	153630	16 mm	#5	15M.	22 mm	15 mm
EL20CPPS	153650	20 mm	#6	20M.	27 mm	15 mm
EL30CPPS	153690	30 mm			37 mm	18 mm
EL50TCPPS	154970	50 mm			64 mm	18 mm
EL28CPPS	153680	28 mm	#9	30M.	37 mm	18 mm
EL25CPPS	153670	25 mm	#8	25M.	33 mm	18 mm
EL40CPPS	153710	40 mm			52 mm	18 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Høyde (H)
EL22CPPS	153660	22 mm	#7		33 mm	18 mm
EL32CPPS	153700	32 mm	#10		42 mm	18 mm

Table 2/2			
Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Antall pakker
EL14CPPS	153620	Grønn	100
EL12CPPS	153610	Rød	100
EL18CPPS	153640	Hvit	100
EL10CPPS	153600	Gul	100
EL16CPPS	153630	Svart	100
EL20CPPS	153650	Gul	100
EL30CPPS	153690	Hvit	100
EL50TCPPS	154970	Svart	40
EL28CPPS	153680	Svart	100
EL25CPPS	153670	Rød	100
EL40CPPS	153710	Grønn	50
EL22CPPS	153660	Blå	100
EL32CPPS	153700	Gul	100

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE