

A12 Standard Coupler for Cryogenic Applications, 32 mm, #10

KATALOGNUMMER

EL32A12CRN



The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.

FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Rustfritt stål 431 (EN 1.4057)

Overflate: Standard

Bindetrådstørrelse, metrisk: 32 mm

Bindetrådstørrelse, USA: #10

Diameter (Ø): 45 mm

Lengde (L): 108mm

Bardybde (BD): 45mm

Baravstand (BG): 18mm


Enhetsvekt: 0.79 kg

Designet til å møtes: ACI 318 type 1 (125 % spesifisert kapasitet); ACI 318 type 2 (angitt strekkfasthet); AS3600; BS EN 1992-1-1; DIN EN 1992-1-1; EN 14620-3; Eurokode 2

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE