

nVent Lok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

FUNKSJONER

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

Materiale: Polyesteruretan

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengde (L)	For bruk med	Farge
LK307A	145811	46 mm	19 mm	52mm	LK5, LK6, LK7	Blå
LK308A	145812	49 mm	19 mm	52mm	LK8	Rød
LK320A		43 mm	19 mm	51mm	LK20	Gul
LK316A		40 mm	19 mm	51mm	LK16	Svart
LK309A	145813	52 mm	19 mm	52mm	LK9	Svart
LK310A	145814	57 mm	19 mm	52mm	LK10	Gul
LK311A	145815	60 mm	19 mm	52mm	LK11	Blå
LK314A	145816	67 mm	19 mm	52mm	LK12, LK40, LKT14	Rød
LK318A	145817	83 mm	19 mm	52mm	LKT18, LKT50	Svart

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt	Antall pakker
LK307A	145811	0.08 kg	
LK308A	145812	0.09 kg	

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt	Antall pakker
LK320A		0.15 kg	1
LK316A		0.12 kg	1
LK309A	145813	0.11 kg	
LK310A	145814	0.13 kg	
LK311A	145815	0.15 kg	
LK314A	145816	0.22 kg	1
LK318A	145817	0.5 kg	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE