

nVent LENTON InterLok-kobling med posisjonskantfyll



FUNKSJONER

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Materiale: Støpejern

Overflate: Standard

Emballasje: Standard

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengde 1 (L1)
LK6STHD	20 mm	#6	20M.	65 mm	48 mm	265 mm

Katalognummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengde 1 (L1)
LK11STHD	36 mm	#11	35M.	80 mm	62 mm	389 mm
LKT14STHD	43 mm	#14	45M.	94 mm	70 mm	485 mm

Table 2/2						
Katalognummer	Lengde 2 (L2)	Lengde 3 (L3)	Bardybde (BD)	Koblingshus (CB)	Enhetsvekt	Antall pakker
LK6STHD	284 mm	156mm	28mm	200mm	2.42 kg	8
LK11STHD	414 mm	251mm	43mm	305mm	4.59 kg	4
LKT14STHD	505 mm	312mm	56mm	386mm	8.3 kg	2


Designet til å møtes: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (125 % spesifisert kapasitet);ACI 318 type 2 (angitt strekkfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE