

nVent LENTON InterLok posisjon overgang fylling kobling



FUNKSJONER

Designed to splice different diameter bars

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Material e	Overflat e	Emballasj e	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Diameter 1 (Ø1)
LK1110STHD	Støpejer n	Standard	Standard	36 mm, 32 mm	#11, #10	80 mm

Table 2/3

Katalognummer	Diameter 2 (Ø2)	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Lengde 3 (L3)	Bardybde (BD)	Koblingshus (CB)
LK1110STHD	62 mm	384 mm	410 mm	251mm	40mm	305mm

Table 3/3

Katalognummer	Enhetsvekt	Antall pakker
LK1110STHD	4.59 kg	4

**Designet til å
møtes:**


AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 type 1 (125 % spesifisert kapasitet); ACI 318 type 2 (angitt strekkfasthet); ACI 349; ACI 359; AS3600

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE