

19-tommers monteringssett M6



For standard jording bruk en jordingsmutter og skive på minst ett festepunkt.

Når 19-tommers monteringssett brukes med ledende 19-tommers panelfeste, er det ikke nødvendig med jordingsmuttere.

FUNKSJONER

Monteringssett for montering av 19-tommers komponenter i et skap

For montering av frontpaneler, fordelingsfelt eller andre komponenter på rammen, glidefester eller dybdemedlemmer med firkantede åpninger

Overflate: Sinkbelagt
Produkttype: Monteringssett



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Lengde	Antall pakker	Gjengestørrelse	Materiale	Produktserie	Type
21101-809		50	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Euraback, Utendørs	Monteringssett
21101-810		100	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Euraback, Utendørs	Monteringssett
21100-435		8	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Euraback, Utendørs	Monteringssett
21190-435		32	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Euraback, Utendørs	Monteringssett
21190-095		4	M6	Stål, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Euraback, Utendørs	Monteringssett

Katalognummer	Lengde	Antall pakker	Gjengestørrelse	Materiale	Produktserie	Type
21120-196	16mm	4	M6	Stål		Monteringssett, Jording
21120-197	16mm	32	M6	Stål		Monteringsett, Jording
21120-198	16mm	50	M6	Stål		Monteringsett, Jording
21120-199	13mm	100	M6	Stål		Monteringsett, Jording
21120-213		4	M6	Stål		Monteringsett
21120-214		50	M6	Stål		Monteringsett
21120-215		32	M6	Stål		Monteringsett
21120-216		100	M6	Stål		Monteringsett

Table 2/2

Katalognummer	Fungerer med	Sertifiseringer
21101-809	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19-tommers innendørsskap, 19-tommers utendørssensor	RoHS
21101-810	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19-tommers innendørsskap, 19-tommers utendørssensor	RoHS
21100-435	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19-tommers innendørsskap, 19-tommers utendørssensor	RoHS
21190-435	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19" Indoor Cabinets, 19-tommers utendørssensor	RoHS
21190-095	19-tommers kabinetter, 19-tommers veggfeste, 19-tommers innendørsskap, 19-tommers utendørssensor	RoHS
21120-196	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-199	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-213	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-215	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP	

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

