


Luftskjerm, frontpanel, frostbeskyttelse, stål



Luftplaten med flatt frontpanel dekker et tomt spor og eliminerer en luftlekkasje. Det flate frontpanelet godtar EMC-pakning i rustfritt stål.

FUNKSJONER

Luftledeplaten eliminerer luftlekkasjer fra tomme spor

Dekselet skyves inn i føringsskinnen

Overflate:	Anodisert; Passivert
Materiale:	Aluminium
Produktserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttype:	Luftskjerm
Type:	Med frontpanel



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackhøyde	Antall pakker	Dybde	EMC-beskyttelse	Rackbredde	Fungerer med
20848-712	3U	1	160mm	Nei (kan monteres etterpå)	4HP	Delrack, Esker
20848-713	3U	1	220mm	Nei (kan monteres etterpå)	4HP	Delrack, Esker
20848-720	6U	1	160mm	Nei (kan monteres etterpå)	4HP	Delrack, Esker
20848-721	6U	1	220mm	Nei (kan monteres etterpå)	4HP	Delrack, Esker

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Luftbaffel for 280 mm dyp og for 80 mm bakre i/O-plater tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

