

Luftskjerm uten frontpanel



Luftplaten uten delvis frontpanel kan kombineres med et frontpanel som dekker hele bredden. Den dekker et tomt spor for å eliminere en luftlekkasje.

FUNKSJONER

Luftledeplater eliminerer luftlekkasjer fra tomme spor

Dekselet skyves inn i føringsskinnen

Produkttype: Luftskjerm
Materiale: Aluminium
Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type: Uten frontpanel



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackhøyde	Antall pakker	Dybde	Rackbredde	Fungerer med
34562-827	6U	1	220mm	4HP	Delrack, Esker
34562-823	3U	1	160mm	4HP	Delrack, Esker
34562-826	6U	1	160mm	4HP	Delrack, Esker
34562-824	3U	1	220mm	4HP	Delrack, Esker

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Luftbaffel for 280 mm dyp og for 80 mm bakre i/O-plater tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE