


Kombinert monteringssett for chassis



Den kombinerte monteringen gjør det mulig å dele en 6 U høy subrack eller koffert i 2 x 3 U og 6 U seksjoner. Forskjellige versjoner er tilgjengelige.

FUNKSJONER

Designet for å akseptere Euroboards (100 mm høy) og Euroboards (233,35 mm høy)

Oppdeling av monteringsområdet 6 U i: 2 x 3 U, 1 x 6 U

Produktserie: EuropacPRO
Produkttype: Monteringssett
Rackhøyde: 6U
Type: Kombinert
Fungerer med: Delrack



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Antall pakker	Rackbredde 1	Rackbredde 2	Materiale
24562-442	1	42HP	40HP	Aluminium, Sinklegering
24562-484	1	84HP		Aluminium, Sinklegering
24562-420	1	20HP	62HP	Aluminium, Sinklegering
24562-440	1	40HP	42HP	Aluminium, Sinklegering
24562-463	1	63HP	19HP	Aluminium, Sinklegering

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill separat: Frontpanel 6 U, 2 HP for å dekke til staget.

Følgende styreskiner kan ikke brukes: Type tilbehør, type tilbehør, forsterket og type for 4,4 PCB.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

