

CPCI-system med ATX PSU, 4 U, 8 spor



4 U CompactPCI-system med vertikalt kortbur for åtte 3U-kort, åtte RTM-kort og innebygd ATX-strømforsyning.

FUNKSJONER

I samsvar med IEC 60297-3-101, '102, '103; IEEE 1101,1 , 1101,10/11; bakplan i samsvar med PICMG 2,0 rev. 3,0

System med vertikal kortbur. Forformat: 3 U, 160 mm dyp, i/O bak: 3 U, 80 mm dyp

Bakplan 8-spor, 3 U, 32-biters; systemspor til høyre; 8 HP bred CPU kan brukes

Varmeavledning med 1 U varm?swap vifteenhet, luftstrøm nederst til toppen

ATX PSU, 300 W

Mulighet for å montere en slanket DVD-stasjon og harddisk

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff