

CPCI-system med ATX PSU, Desktop, 7 U, 8 spor, 84 HP



CompactPCI Desktop chassis med vertikal kortbur for åtte 6 U-kort, åtte 6 U RTM-kort og innebygd ATX strømforsyning.

FUNKSJONER

I samsvar med IEC 60297-3-101, '102, '103; IEEE 1101,1 , 1101,10/11; bakplan i samsvar med PICMG 2,0 rev. 3,0

System med vertikal kortbur. Forformat: 6 U, 160 mm dyp, i/O bak: 6 U, 80 mm dyp

Bakplan 8-spor, 6 U, 64-biters, systemspor til høyre; 8 HP bred CPU kan brukes

Varmeavledning av to radialvifter, luftstrøm foran til bak

ATX PSU, 300 W

Mulighet for å montere en 5,25-tommers DVD-stasjon

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE