

Edge-DC-48VDC strømfordelingsenhet



nVent Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit (DCDU) er utformet for å gi effektiv, sikker og pålitelig strømfordistribusjon for telekom og edge computing miljøer. Denne enheten sikrer optimal ytelse og beskyttelse for kritisk infrastruktur.

FUNKSJONER

Høy effektkapasitet: Robust 250 A 48 VDC-inngang

Kapasitet for blind mating: Støtter byttet og målt DC moduler fra 10 A til 60 A

Kjørealarm for automatsikring: Umiddelbar varsling for å øke responstiden

Overholdelse av bransjestandarder: UL/CE-sertifisert

Brytere som kan byttes ut med nøyaktig måling: For energi, strøm, strøm og spenning på både inngangsnivå og enhetsnivå

Detaljert kontroll med enhetsnivåveksling: Administrasjon av individuelle enheter for optimal ytelse

Overvåking av faktureringsgrad: Identifisering av potensielle systemfeil

Smart alarmsystem: Informerer om overstrøm, overspenning, underspenning og andre terskelbrudd

Grensesnitt for styreenhet: TCP- eller IP-nettverkstilkobling

Lokal forvaltning: Har frontpanel-knapp for å veksle modulutgang. Panel status LED-indikator sender raskt modulinformasjon til lokal bruker



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Kretsbyrter	Kretsbyrtermengde	Dybde	Inngangsspenning DC	Målingstype
21280-001	Strømfordeler	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	10	410mm	-48V min	Utløp
21280-002	Strømfordeler	- 48 VDC 60 Amp, - 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Utløp
21280-003	Strømfordeler	- 48 VDC 35 Amp	8	410mm	-48V min	Utløp

Table 2/2

Katalognummer	Antall vekslende uttak	Rackhøyde	Rackbredde	Nominell strøm	Type
21280-001	(2) 60 A, (8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCU

Katalognummer	Antall vekslende uttak	Rackhøyde	Rackbredde	Nominell strøm	Type
21280-002	(4) 60 A, (4) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDU
21280-003	(8) 35 A	3U	84HP	250A	- 48 V DCDU

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Se tabellen(e) som leveres for nøyaktig konfigurasjon.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

