

Varistar CP mil 901E kabinett, militær sertifisert for støt, vibrasjon, EMC og korrosjon



KATALOGNUMMER

10630-049

Skap med militær sertifisering for kampberedskap og overleve tøffe miljøer. Kabinettene er for fregatt, flyvåpen og militære applikasjoner.

Globale militære organisasjoner opprettholder en omfattende liste over standarder for utstyr utplassert i militære applikasjoner. Ved å velge utstyr som er kvalifisert til disse standardene, kan designingeniører sikre at COTS-løsninger allerede oppfyller minimumskravene for å beskytte oppdragskritiske systemer.

FUNKSJONER

NTS testet til mil-DTL-901E for DSSM-fallbordstest med vektbelastning på 460 kg.

NTS testet for å teste prosedyre TP-PR168728-00 for EMI skjerming - samsvarer med mil-STD-461G.

NTS testet til mil-STD-810H for korrosjonsbestandighet

NTS testet til mil-STD- 167-1A for vibrasjon

Dobbelt beskyttet mot korrosjon, sinkbelagt og pulverlakkert

4 støtdempere nederst og 2 støtdempere øverst

Bakpanelet er horisontalt inndelt i 3 deler – toppdekselplate som dekker festeområdet for støtdemperen, bunndekselplate for kabelkanaler, midtre bakre panel som lukker gapet mellom dekselplatene

EMC-bunnplate tilpasset med gjennomgående hull for å koble støtdemperne direkte til rammen

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 42U

Høyde: 2000mm

Bredde: 600mm

Dybde: 800mm

Rammefarge: Svart grå

Kode for rammefarge: RAL 7021

Kledningsmateriale: Stål

Kledningsfarge: Svart grå

Kledningsfargekode: RAL 7021

Antall pakker: 1

Samsvarer med: IEC 60529; MIL-S-901E; MIL-STD-461G; MIL-STD-810E; MIL-STD-167

Overflate: Pulverbelagt

Rammemateriale: Stål

Statisk belastning: 1600kg

Dynamisk belastning: 460kgf

Materiale: Stål; Stainless Stål

Nettovekt: 173.955kg

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skap

Beskyttelsesgrad: IP55

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.