

VARISTAR CP LHX+ KABINETT, 5 KW, RAL 7021, EMC, 42 U, 2100H, 600W, 1000D



Foreldet

KATALOGNUMMER

10630-052

Varistar CP LHX + kjøleskapene er konstruert for å levere lokal energieffektiv kjøling til utstyret i installasjoner der omgivelsesluften ikke er filtrert eller temperaturkontrollert. Den inneholder en LHX5 / LHX10 kjøler montert i bunnen direkte på 19" Ulightsl. Varm luft trekkes fra bakre plenum av skapet, avkjøles i luft / væske varmeveksler, og leveres inn i fremre plenum. Det forseglede kabinettet sikrer at det ikke skiftes luft med omgivelsene, og at støyutslippene forblir på et lavt nivå.

FUNKSJONER

Skap med integrert LHX + 19" I rackkjøler, kjølekapasitet på opptil 10 kW med temperaturnøyaktighet på $\pm 0,1$ °K eller °C

Kjøleenhet montert på 19 tommer i oppreist stilling nederst og styreenhet øverst. Dette gir 35 U bruksareal

Pakninger reduserer støy så lavt som 50,4 dB(A) ved 0,2 m avstand og trekker omgivelsesluft inn i skapet

Skap med effektiv kabelkanal med minimal effekt på IP- og EMC-ytelse

Alle overvåkings- og styringsfunksjoner kan fjernstyres

Maks. Statisk lastekapasitet 1600 kg.

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 42U

Høyde: 2100mm

Bredde: 600mm

Dybde: 1000mm

Rammefarge: Svart grå

Kode for rammefarge: RAL 7021

Kledningsmateriale: Stål

Kledningsfarge: Svart grå

Kledningsfargekode: RAL 7021

Antall pakker: 1

Samsvarer med: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1

Overflate: Pulverbelagt

Rammemateriale: Stål

Statisk belastning: 1600kg

Materiale: Stål

Nettovekt: 191kg

Produktserie: Varistar CP

Produkttype: Skap

Beskyttelsesgrad: IP55

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.