


**Frontpanel, U-profil, frostbeskyttelse, 6 U, 84
HP, 2,5 mm, Al, fremre anodisert, bakre ledende**



KATALOGNUMMER

20848-189

U-profil frontpanel for tekstil EMC-pakning.

FUNKSJONER

U-profil, frontpanel, Al, 2,5 mm, front anodisert, bakre ledende

For EMC-tekstilpakning



PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 6U

Rackbredde: 84HP

Antall pakker: 1

Tilbehørstype: Frontpanel

Montering: Front som skrus på

Pakning: Tekstil

Fremre overflate: Anodisert

Bakre flate: Strømledende

Behandlede kanter: Nei

Samsvarer med: IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Dybde (D): 2.5mm

EMC-beskyttelse: Nei (kan monteres etterpå)

Overflate: Anodisert; Passivert

Høyde (H): 261.8mm

Materiale: Aluminium

Produkttype: Frontpanel

Type: Frontpanel uten håndtak

Bruttovikt: 0.8kg


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

14 ... 84 HP: Flerdelt U-profil (frontpanel med krympede profiler).

2 ... 12 HP: U-profil i én del

Bestill EMC-pakningen for tekstil separat.

DIAGRAMMER

**ADVARSEL**

nVent.com/SCHROFF | 2

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE