

# CPCI Power bakplan med P 47-kontakt, 6 U, 8 HP, 2x P47

## KATALOGNUMMER

**23098-396**

Power bakplan for CompactPCI-applikasjoner. Med P47-strømkontakt.

## FUNKSJONER

I samsvar med: PICMG 2,11 R1.0 CompactPCI Power Interface spesifikasjon

I samsvar med: PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus spesifikasjon

Enkel, parallell eller overflødig operasjon mulig

Justerbar geografisk adresse

Strømforsyning over krympekontakter satt inn i pluggen, ingen tilførselsspenning på bakplanet

Strømkabel er tilgjengelig som tilbehør

DC-uttak med powerbugs for ekstremt lave spenningsfall



## PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Sentralenhet

Antall spor: 1

Rackhøyde: 6U

Bakplantype: CompactPCI-strømplan med P47

Sporbredde: 8HP

Strømkontakttype: (2) P47

Type strømkontakt: SMCQ, 12-pinnere; MicroMatch, 10-pinnere

Bredde: 39.6mm

Bruttovekt: 0.391kg

Antall pakker: 1

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**