

# Airbender, Card Guide Insert, 70P blokkering, 4HP, 160mm, 10 stykker Kit

## KATALOGNUMMER

**24563-040**

nVent SCHROFF Airbender-innlegg forbedrer kjøleeffektiviteten med opptil 85 % per spalte ved å balansere luftstrømmen i miljøer med blandet impedans. Det er enkelt å installere, reduserer viftestøy og forbedrer den generelle systemytelsen.

## FUNKSJONER


Airbender-kortførerinnsetser forbedrer kjøleeffektiviteten i elektroniske systemer med opptil 85 % per 4HP-spor ved å balansere luftstrømmen i miljøer med blandet luftimpedanser

70 % blokkering: Airbender introduserer ekstra luftimpedans i spalter med mindre kritiske komponenter, omdirigerer luftstrømmen til mer sårbare soner og sikrer bedre kjøleresultater for alle kort

Enkel installasjon: Du kan bare klemme Airbender inn i nVent SCHROFF plastkort og eventuelt feste den med en skrue

Favoriserer redusert støyutvikling fra viftene ved å opprettholde dem på et effektivt driftspunkt

Luftbender og kassettePRO kan ikke brukes sammen i samme spor.



## PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Luftskjerm

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Fungerer med: Delrack; Esker; Systemer

Rackbredde: 4HP

Dybde: 160mm

Materiale: Polykarbonat

Antall pakker: 10

Farge: Grå

Samsvarer med: EN 45545-2; UL® 94V-0

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Airbenders med ulike blokkeringsnivåer tilgjengelig på forespørsel.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE