

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, lys, uskjermet, 3 U, 295 mm

KATALOGNUMMER

24564-133

Ikke-EMC skjermet subrack for bakplanmontering, lett versjon.

FUNKSJONER

Subrack med sidepanel type L (lys) med integrert 19-tommers støttebraketter

Horisontal skinnetype «light»

Aluminiumskonstruksjon


Horisontale skinner bak for bakplanmontering med isolasjonsbånd

Installert last opp til 7,5 kg.

Leveres som plassbesparende flatpakke

Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig



PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 3U

Dybde: 295mm

Antall pakker: 1

For montering: Sentralenhet

Kortdybde: 160mm; 220mm; 280mm

Håndtak inkludert: Nei

Montering: Stativ

Samsvarer med: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1

EMC-beskyttelse: Nei

Overflate: Anodisert; Passivert

Materiale: Aluminium

Produkttype: Delrack/chassis

Rackbredde: 84HP

Statisk belastning: 7.5kg

Nettovekt: 1.165kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Subrack er ikke forberedt for skjerming, ettermontering for beskyttelsesklasse IP 20 mulig

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringsskiner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE