



**24572-052**

nVent-SCHROFF RatiopacPRO-veske med EMC-skjerming gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers og individuelle elektroniske enheter. Denne fleksible og robuste vesken er enkel å konvertere fra skrivebord til en 19-tommers rackmonteringsveske og inkluderer fire forskjellige stilalternativer. Denne versjonen av saken gir en elegant design for stasjonære applikasjoner.

## FUNKSJONER

Stasjonære skap med forhåndskonfigurerte komponenter i samsvar med IEC 60297-3-101; klargjort for 19-tommers komponenter, f.eks. pluggenheter og euroboards

Skjermet

Versjon med dekkstrimler

## Ventilasjon spalter i bunnplaten

Bakre panel perforert

Samsvarer med din en 62368-1

## PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 3U

Rackbredde: 42HP

Dybde: 315.5mm

Antall pakker: 1

Høyde som kan brukes: 112.3mm

Bredde som kan brukes: 219mm

Fremre ramme: Sidebeskjæring; Horisontale skinner

Kjølealternativ: Nei

Samsvarer med: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

EMC-beskyttelse: Ja

Overflate: Passivert; Pulverbelagt

Høyde: 132.6mm

Materiale: Aluminium

Produktserie: RatiopacPRO

Produkttype: Eske

Beskyttelsesgrad: IP20

Statisk belastning: 25kg

Type: Eske for 19-tommers komponenter

Bredde: 235.5mm

Nettovekt: 2.36kg

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifikasjoner (spesielle farger eller størrelser).

Tilpassede løsninger (utskjæringer i toppdeksel, bunnplate eller sidepaneler).

Montering av 1 stk.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.