

RatiopacPRO, komplett veske, Desktop, skjermet, Front Trim, 3 U, 42 HP, 315 mm

KATALOGNUMMER

24572-052

nVent-SCHROFF RatiopacPRO-veske med EMC-skjerming gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers og individuelle elektroniske enheter. Denne fleksible og robuste vesken er enkel å konvertere fra skrivebord til en 19-tommers rackmonteringsveske og inkluderer fire forskjellige stilalternativer. Denne versjonen av saken gir en elegant design for stasjonære applikasjoner.

FUNKSJONER

Stasjonære skap med forhåndsconfigurerte komponenter i samsvar med IEC 60297-3-101; klargjort for 19-tommers komponenter, f.eks. pluggenheter og euroboards


Skjermet

Versjon med dekkstrimler

Ventilasjon spalter i bunnplaten

Bakre panel perforert

Samsvarer med din en 62368-1



PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 3U

Rackbredde: 42HP

Dybde: 315.5mm

Antall pakker: 1

Høyde som kan brukes: 112.3mm

Bredde som kan brukes: 219mm

Fremre ramme: Sidebeskjæring; Horisontale skinner

Kjølealternativ: Nei

Samsvarer med: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

EMC-beskyttelse: Ja

Overflate: Passivert; Pulverbelagt

Høyde: 132.6mm

Materiale: Aluminium

Produktserie: RatiopacPRO

Produkttype: Eske

Beskyttelsesgrad: IP20

Statisk belastning: 25kg

Type: Eske for 19-tommers komponenter

Bredde: 235.5mm

Nettovekt: 2.36kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifikasjoner (spesielle farger eller størrelser).

Tilpassede løsninger (utskjæringer i toppdeksel, bunnplate eller sidepaneler).

Montering av 1 stk.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE