

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, tung, Retrofit skjerming



Bakre horizontal skinne for montering i bakplan med isolasjonsbånd

FUNKSJONER

Horizontal skinnetype «tung»

Støt- og vibrasjonsmotstand opptil 5 g.

IP 20, i samsvar med IEC 60529

Støt og vibrasjon testet i henhold til de tyske standardene BN 411002, BN 411003

Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Installert last opp til 15 kg.

Versjon uten fronthåndtak

Leveres som plassbesparende flatpakke

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert; Passivert
EMC-beskyttelse:	Nei
Produkttype:	Delrack/chassis



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	For montering	Kortdybde	Pakning
24563-161	3U	175mm	1	Sentrallenhet	160mm	Tekstil
24563-163	3U	295mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24563-164	3U	355mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tekstil
24563-464	6U	355mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tekstil
24563-461	6U	175mm	1	Sentrallenhet	160mm	Tekstil
24563-162	3U	235mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm	Tekstil
24563-462	6U	235mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm	Tekstil
24563-463	6U	295mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil

Table 2/2

Katalognummer	Støt- og vibrasjonstoleranse	Håndtak inkludert	Monterings	Samsvarer med	Rackbredd e	Statisk belastning
24563-161	5g (force)	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; førings Skinner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterie ll. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE