

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, lys, uskjermet

Ikke-EMC skjermet subrack for bakplanmontering, lett versjon.

FUNKSJONER

Subrack med sidepanel type L (lys) med integrert 19-tommers støttebraketter

Horisontal skinnetype «light»

Aluminiumskonstruksjon

Horisontale skinner bak for bakplanmontering med isolasjonsbånd

Installert last opp til 7,5 kg.

Leveres som plassbesparende flatpakke

Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert; Passivert
EMC-beskyttelse:	Nei
Produkttype:	Delrack/chassis



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	For montering	Kortdybde	Håndtak inkludert
24564-131	3U	175mm	1	Sentrallenhet	160mm	Nei
24564-132	3U	235mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm	Nei
24564-433	6U	295mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm, 280mm	Nei
24564-133	3U	295mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm, 280mm	Nei
24564-432	6U	235mm	1	Sentrallenhet	160mm, 220mm	Nei
24564-431	6U	175mm	1	Sentrallenhet	160mm	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Montering	Samsvarer med	Rackbredde	Statisk belastning
24564-131	Stativ	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-132	Stativ	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-433	Stativ	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-133	Stativ	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-432	Stativ	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg
24564-431	Stativ	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1	84HP	7.5kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Subrack er ikke forberedt for skjerming, ettermontering for beskyttelsesklasse IP 20 mulig

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringsskinner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE