

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, Retrofit skjerming

Ikke-skjernet subrack for montering i bakplan.



FUNKSJONER

Subrack med sidepanel type F («fleksibel»), fremre 19-tommers brakett inkludert, dybdejusterbar 19-tommers brakett selges separat (ikke inkludert i leverte varer)

Bakre horisontal skinne for montering i bakplan med isolasjonsbånd

Aluminiumskonstruksjon

IP 20, i samsvar med IEC 60529

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig

Leveres som plassbesparende flatpakke

Horisontal skinnetype «light»

Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Overflate:	Anodisert; Passivert
EMC-beskyttelse:	Nei
Produkttype:	Delrack/chassis



SPESIFIKASJONER

Table 1/2						
Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	For montering	Kortdybde	Pakning
24563-132	3U	235mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-133	3U	295mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-134	3U	355mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-135	3U	415mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-136	3U	475mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-431	6U	175mm	1	Sentralenhet	160mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-432	6U	235mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-433	6U	295mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-434	6U	355mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-435	6U	415mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-131	3U	175mm	1	Sentralenhet	160mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)
24563-436	6U	475mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål (kan monteres i ettertid)

Table 2/2						
Katalognummer	Håndtak inkludert	Montering	Samsvarer med	Materiale	Rackbredde	Statisk belastning
24563-132	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-133	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-134	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-135	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-136	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-431	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-432	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-433	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-434	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-435	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-131	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

Katalognummer	Håndtak inkludert	Montering	Samsvarer med	Materiale	Rackbredde	Statisk belastning
24563-436	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringsskiner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE