


EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, skjermet, CompactPCI

EMC skjermet subrack for bakplanmontering, for CPCI-applikasjon.



FUNKSJONER

Subrack med sidepanel type F («fleksibel») for CompactPCI plug-in-enheter med høy innsettings- og uttakskraft

Aluminiumskonstruksjon

Bakre horisontal skinne for montering i bakplan med isolasjonsbånd

Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101,1, IEEE 1101.10/11

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig

EMC på ca. 40 dB ved 1 GHz, 30 dB ved 2 GHz, forutsatt at fronten er dekket med skjermede frontpaneler, testing i henhold til VG 95373 del 15

Leveres som plassbesparende flatpakke

IP 20, i samsvar med IEC 60529

Horisontal skinnetype «tung»

EMC-beskyttelse:	Ja
Overflate:	Anodisert; Passivert
Materiale:	Aluminium
Produkttype:	Delrack/chassis



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Bakre i/U	Antall pakker	For montering	Kortdybde
24563-152	3U	235mm		1	Sentrallenhet	160mm
24563-157	3U	275mm	Ja	1	Sentrallenhet	80mm, 160mm
24563-452	6U	235mm		1	Sentrallenhet	160mm
24563-457	6U	275mm	Ja	1	Sentrallenhet	80mm, 160mm





Table 2/2

Katalognummer	Pakning	Håndtak inkludert	Monterings	Samsvarer med	Rackbredde	Statisk belastning
24563-152	Tekstil	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10	84HP	11kg
24563-157	Tekstil	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	84HP	11kg
24563-452	Tekstil	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10	84HP	11kg
24563-457	Tekstil	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	84HP	11kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringskinner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

