

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, skjermet

EMC skjermet underbrack for montering i bakplan, bak dekket av et bakpanel.



FUNKSJONER

Subrack med sidepanel type F («fleksibel»), fremre 19-tommers brakett inkludert, dybdejusterbar 19-tommers brakett selges separat (ikke inkludert i leverte varer)

Leveres som plassbesparende flatpakke

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig

EMC på ca. 40 dB ved 1 GHz, 30 dB ved 2 GHz, forutsatt at fronten er dekket med skjermede frontpaneler, testing i henhold til VG 95373 del 15

IP 20, i samsvar med IEC 60529

Aluminiumskonstruksjon

Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Bakre horisontal skinne for montering i bakplan med isolasjonsbånd

Horisontal skinnetype «light»

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert; Passivert
Produkttype:	Delrack/chassis
EMC-beskyttelse:	Ja

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Antall pakker	For montering	Kortdybde	Pakning
24563-144	3U	355mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24563-145	3U	415mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24563-146	3U	475mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24563-143	3U	295mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24563-442	6U	235mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm	Tekstil
24563-443	6U	295mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24563-444	6U	355mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24563-445	6U	415mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24563-142	3U	235mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm	Tekstil
24563-446	6U	475mm	1	Sentralenhet	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil

Table 2/2

Katalognummer	Håndtak inkludert	Montering	Samsvarer med	Rackbredde	Statisk belastning
24563-144	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-145	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-146	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-143	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-442	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-443	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-444	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-445	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-142	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-446	Nei	Stativ	IEC 60297-3-103	84HP	11kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; førings Skinner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE