


EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for jernbane, Retrofit skjerming, en 50155

Subrack for jernbaneapplikasjoner, i samsvar med EN50155 standard, ikke-skjernet.



FUNKSJONER

Støt og vibrasjon testet i henhold til NS-en 50155, del 12.2.11

19-tommers braketten er fast festet til sidepanelet (tox-kaldsveiset) og er spesielt egnet for høye mekaniske spenninger (vibrasjonsmotstand)

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig

IP 20, i samsvar med IEC 60529

Den doble 19-tommers skrueposisjonen øker sikkerheten ytterligere (NFF-standard)

Leveres som plassbesparende flatpakke

Statisk belastning: 15kg
Materiale: Aluminium
EMC-beskyttelse: Nei
Produkttype: Delrack/chassis



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	For montering	Kortdybde	Pakning
21500-077	3U	235mm	1	Sentralenhet	220mm	Tekstil

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	For montering	Kortdybde	Pakning
21500-078	6U	235mm	1	Sentralenhet	220mm	Tekstil

Table 2/2						
Katalognummer	Støt- og vibrasjonstoleranse	Håndtak inkludert	Montering	Samsvarer med	Overflate	Rackbredde
21500-077	5g (force)	Ja	Stativ	IEC 60297-3-103, EN 50155 del 12.2.11	Anodisert, Passivert	84HP
21500-078	5g (force)	Ja	Stativ	IEC 60297-3-103, EN 50155 del 12.2.11	Anodisert, Passivert	84HP

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Testrapporter er tilgjengelig online.

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringsskiner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE