

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for jernbane, skjermet, SNCF, CompactPCI

Subrack for jernbaneapplikasjoner, i samsvar med SNCF Standard, skjermet versjon for CompaPCI-applikasjoner.



FUNKSJONER

SNCF listed, EuropacPRO-fer, testet til NF F 61-005 og NF F 60-002

19-tommers braketten er fast festet til sidepanelet (tox-kaldsveiset) og er spesielt egnet for høye mekaniske spenninger (vibrasjonsmotstand)

Sideveis støttestenger til NFF-standarden gjør det enklere å sette inn understellet i (skapet)-rammen. Den doble 19-tommers skrueposisjonen øker sikkerheten ytterligere (NFF-standard)

IP 20, i samsvar med IEC 60529

EMC på ca. 40 dB ved 1 GHz, 30 dB ved 2 GHz, forutsatt at fronten er dekket med skjermede frontpaneler, testing i henhold til VG 95373 del 15

Aluminiumskonstruksjon

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig

Leveres som plassbesparende flatpakke

Statisk belastning:	15kg
Dybde:	320mm
Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert; Passivert
Samsvarer med:	IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Produkttype:	Delrack/chassis
EMC-beskyttelse:	Ja

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	For montering	Kortdybde	Pakning
21500-046	6U	84HP	1	Sentralenhet	160mm	Tekstil
21500-047	3U	84HP	1	Sentralenhet	160mm	Tekstil
21500-072	6U	36HP	1	Sentralenhet	160mm	Tekstil
21500-069	3U	36HP	1	Sentralenhet	160mm	Tekstil

Table 2/2

Katalognummer	Støt- og vibrasjonstoleranse	Håndtak inkludert	Montering	Sertifiseringer
21500-046	5g (force)	Ja	Stativ	SNCF, RoHS
21500-047	5g (force)	Ja	Stativ	SNCF, RoHS
21500-072	5g (force)	Ja	Stativ	RoHS
21500-069	5g (force)	Ja	Stativ	RoHS

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fer = ferroviaire = franske jernbaner, 1 T = 4 hk = 20,32 mm beholder/monteringsramme for subrikser, rustfritt stål, 9 T eller 21 T på forespørsel.

Versjon 9 T tilgjengelig på forespørsel; testrapporter tilgjengelig på nettet.

Føringsskinner farge i henhold til IEEE 1101,10 rød = plass for CPU-kort; grå = plass for perifere kort; grønn = plass for CompactPCI; 19-tommers strømforsyninger 0,1-tommers forskyvning.

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringsskinner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE