


# EuropacPRO Avansert EMC-sidepaneldeksel

Aluminiums sidepanel 3 mm for å øke EMC-skjermeeffekten til slipsen ved å dekke de nødvendige utskjæringene.



## FUNKSJONER

Sidepaneldeksler for økt lateral RF-skjerming

Montert på utsiden av standard sidepanel

Monteringsmateriell er inkludert

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>EMC-beskyttelse:</b> | Ja         |
| <b>Overflate:</b>       | Passivert  |
| <b>Materiale:</b>       | Aluminium  |
| <b>Produktserie:</b>    | EuropacPRO |
| <b>Produkttype:</b>     | Sidepanel  |
| <b>Type:</b>            | Type H     |
| <b>Fungerer med:</b>    | Delrack    |



## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhøyde | Dybde    | Antall pakker | Lengde   | Pakkeenhet |
|---------------|-----------|----------|---------------|----------|------------|
| 24563-255     | 3U        | 175mm    | 2             | 175mm    | Par        |
| 24563-256     | 3U        | 235mm    | 2             | 235mm    | Par        |
| 24563-257     | 3U        | 275mm    | 2             | 275mm    | Par        |
| 24563-258     | 3U        | 277.75mm | 2             | 277.75mm | Par        |
| 24563-259     | 3U        | 295mm    | 2             | 295mm    | Par        |
| 24563-260     | 3U        | 355mm    | 2             | 355mm    | Par        |
| 24563-261     | 3U        | 415mm    | 2             | 415mm    | Par        |
| 24563-262     | 3U        | 495mm    | 2             | 495mm    | Par        |
| 24563-265     | 4U        | 175mm    | 2             | 175mm    | Par        |
| 24563-266     | 4U        | 235mm    | 2             | 235mm    | Par        |
| 24563-267     | 4U        | 295mm    | 2             | 295mm    | Par        |
| 24563-268     | 4U        | 355mm    | 2             | 355mm    | Par        |
| 24563-269     | 4U        | 415mm    | 2             | 415mm    | Par        |
| 24563-270     | 4U        | 495mm    | 2             | 495mm    | Par        |

| Katalognummer | Rackhøyde | Dybde    | Antall pakker | Lengde   | Pakkeenhet |
|---------------|-----------|----------|---------------|----------|------------|
| 24563-275     | 6U        | 175mm    | 2             | 175mm    | Par        |
| 24563-276     | 6U        | 235mm    | 2             | 235mm    | Par        |
| 24563-277     | 6U        | 275mm    | 2             | 275mm    | Par        |
| 24563-278     | 6U        | 277.75mm | 2             | 277.75mm | Par        |
| 24563-279     | 6U        | 295mm    | 2             | 295mm    | Par        |
| 24563-280     | 6U        | 355mm    | 2             | 355mm    | Par        |

Table 2/2

| Katalognummer | Rackhøyde | Dybde | Antall pakker | Lengde | Pakkeenhet |
|---------------|-----------|-------|---------------|--------|------------|
| 24563-281     | 6U        | 415mm | 2             | 415mm  | Par        |
| 24563-282     | 6U        | 495mm | 2             | 495mm  | Par        |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sidepanel og 19 tommers brakett er tox-kald sveiset sammen. Toxen = klinching teknikk, uten tillegg hjelpemidler. Dette skjer med spesialverktøy og høyt trykk.

9 U versjon tilgjengelig på forespørsel.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

