

EuropacPRO-dekselplate for bolting til robust sidepanel



En dekselplate brukes til elektromagnetisk skjerming eller som mekanisk beskyttelse.

FUNKSJONER

Perforering grad 58%

Rackbredde:	84HP
Materiale:	Aluminium
Produkttype:	Dekkplate
Produktserie:	EuropacPRO
Overflate:	Passivert
Type:	Perforert
Fungerer med:	Delrack



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Dybde	Antall pakker	Pakkeenhet	Dreiemoment
24568-004	175mm	2	Par	2.1N·m
24568-036	277.75mm	2	Par	2.1N·m
24568-032	275mm	2	Par	2.1N·m
24568-020	355mm	2	Par	2.1N·m
24568-016	295mm	2	Par	2.1N·m
24568-012	295mm	2	Par	2.1N·m
24568-008	235mm	2	Par	2.1N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

En låsemekanisme for toppdeksel er tilgjengelig som også fester toppdekselet på fremre og bakre føringskinne.

4 EMC kontaktstrimler i rustfritt stål per slip er nødvendig for skjerming, vennligst bestill separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE