

EuropacPRO-dekselplate for bolting til sidepanel, SNCF



En dekselplate brukes til elektromagnetisk skjerming eller som mekanisk beskyttelse. Dekselet kan skrus på sidepanelet. Kan brukes til jernbaneunderbrakker i henhold til SNCF.

FUNKSJONER

For variabel posisjonering av horisontale skinner f.eks. for PCB med standardformater

Perforeringsgrad 58 %

Egnet for bruk med alle horisontale skinner

Materiale:	Aluminium
Produkttype:	Dekkplate
Produktserie:	EuropacPRO
Overflate:	Passivert
Type:	Perforert
Fungerer med:	Delrack



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackbredde	Dybde	Antall pakker	Pakkeenhet	Dreiemoment
21500-037	84HP	235mm	2	Par	2.1N·m
21500-124	36HP	175mm	2	Par	2.1N·m
21500-123	36HP	55mm	2	Par	2.1N·m
21500-122	36HP	235mm	2	Par	2.1N·m
21500-048	84HP	175mm	2	Par	2.1N·m
21500-038	84HP	55mm	2	Par	2.1N·m

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE