


EuropacPRO-skilleplate



Skilleplaten gjør det mulig for brukeren å lage et eget område inne i en underveske eller veske. Platen kan klippes inn i perforeringen av de horisontale skinnene. De subracks eller tilfeller må demonteres hvis platen skal monteres.

FUNKSJONER

Monteres ved å klippe inn i horisontale skinner

Krav til plass på komponentsiden: 2,0 mm.

Montering avhenger av pakningsmetode (rustfritt stål / tekstilpakning)

Materiale: Rustfritt stål
Produktserie: EuropacPRO
Produkttype: Sidepanel
Fungerer med: Delrack



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackhøyde	Antall pakker	Dybde	Lengde
34562-761	3U	1	160mm	160mm
34562-762	3U	1	220mm	220mm
34562-763	6U	1	160mm	160mm
34562-764	6U	1	220mm	220mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Etterfølgende montering av skilleplaten i en montert underplate krever at de horisontale skinnene fjernes på forhånd.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

