

EuropacPRO-monteringsplate for bruk med dekselplate



Monteringsplate for bruk med dekselplater for montering og festing av tunge komponenter. Monteringsplater i full bredde (like bred som bæreplaten eller systemdekselet) er festet til sidepanelene. Monteringsplatene med delvis bredde er festet til sidepanelet og den horisontale skinnen ved hjelp av en monteringsstripe.

Styreskinner type 4,4 og forsterket type kan ikke brukes i kombinasjon med en monteringsplate. Topp-/bunndeksel som settes inn i sporet på lykten (type L) horisontale skinner, kan ikke brukes i kombinasjon med en monteringsplate.

FUNKSJONER

For montering og festing av tunge komponenter

Monteringsplate, full bredde: Monteringsplaten er like bred som dekselet/systemdekselet og er festet til sidepanelene

En styreskinne kan monteres i første og siste sporstilling

I tillegg til monteringsplaten kan EMC-dekselplater også monteres på underplaten

Styreskinner type 4,4 og forsterket kan ikke brukes

Materiale: Aluminium
Produktserie: EuropacPRO
Produkttype: Monteringsplate
Fungerer med: Delrack



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackbredde	Antall pakker	Dybde	Bredde	Sertifiseringer
34563-004	84HP	1	112.5mm	431.35mm	RoHS
34563-019	63HP	1	172.5mm	324.67mm	RoHS
34563-014	42HP	1	172.5mm	217.99mm	RoHS
34563-009	28HP	1	172.5mm	146.88mm	RoHS
34563-003	63HP	1	112.5mm	324.67mm	RoHS
34563-002	42HP	1	112.5mm	217.99mm	RoHS

Katalognummer	Rackbredde	Antall pakker	Dybde	Bredde	Sertifiseringer
34563-001	28HP	1	112.5mm	146.88mm	RoHS
34563-024	84HP	1	172.5mm	431.35mm	RoHS
34563-044	84HP	1	412.5mm	431.35mm	
34563-042	84HP	1	352.5mm	431.35mm	
34563-028	84HP	1	292.5mm	431.35mm	
34563-026	84HP	1	232.5mm	431.35mm	

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE