


EMC Textile Shielding Kit, -40 opp til +70°C



De tekstile EMC-pakningene settes inn i et spor på høyre side av de U-formede frontpanelene. Pakningene limes til frontpanelet.

FUNKSJONER

EMC-pakningen av tekstil festes sideveis på frontpanelet eller i sporet på høyre profil, alt etter hva som er relevant.

Profiltetningen er festet til kontaktflaten på 19-tommers braketten eller den bakre vinkelen og setter opp den ledende tilkoblingen til de U-formede frontpanelene

Temperaturområde -40 °C ... +70 °C

Fungerer med: Delrack; Esker; Frontpaneler
Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Rammetype, pluggbar enhet
Produkttype: Skjermingssett
Materiale: Termoplastelastomer





SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Rackhøyde	Antall pakker	Dybde (D)	Høyde (H)	Bredde (W)	Antennbarhetsvurdering
21101-856	6U	100	1.62mm	232mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-853	3U	10	1.62mm	97mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-857	2U	10	1.62mm	52mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-855	6U	10	1.62mm	232mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-854	3U	100	1.62mm	97mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-859	9U	10	1.62mm	365.5mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-858	4U	10				
21101-978	5U	10				
21101-904	9U	100				

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

EMC-pakninger (tekstil) kreves for skjerming av frontpanelene.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE