

Frontpanel, fremre anodisert, bakre ledende, uskjermet

Frontpanel, uskjermet, anodisert foran og ledende bak.

FUNKSJONER

Delvis bredde frontpanel, Al, 2,5 mm.

Al, front anodisert, ledende



Dybde (D):	2.5mm
Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert; Passivert
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel
Type:	Frontpanel uten håndtak



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Montering	Fremre overflate	Bakre flate
30847-470	3U	2HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-464	4U	63HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-480	9U	8HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-125	6U	5HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-148	6U	28HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-183	6U	63HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-047	3U	8HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-067	3U	28HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Montering	Fremre overflate	Bakre flate
30847-476	4U	4HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-127	6U	7HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-468	5U	63HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-463	4U	42HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-471	3U	3HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-046	3U	7HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-128	6U	8HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-126	6U	6HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-045	3U	6HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-130	6U	10HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-469	5U	84HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-081	3U	42HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende

Table 2/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Montering	Fremre overflate	Bakre flate
30838-123	3U	84HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-460	2U	63HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-141	6U	21HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-462	4U	28HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-132	6U	12HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-044	3U	5HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-043	3U	4HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-136	6U		1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-134	6U	14HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-102	3U	63HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-467	5U	42HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-053	3U	14HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-459	2U	42HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-556	9U	84HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-458	2U	28HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-055	3U	16HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-162	6U	42HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-204	6U	84HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-484	9U	12HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-465	4U	84HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende

Table 3/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Montering	Fremre overflate	Bakre flate
30838-051	3U	12HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-060	3U	21HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-466	5U	28HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-461	2U	84HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-049	3U	10HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30847-482	9U	10HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende
30838-124	6U	4HP	1	Front som skrus på	Anodisert	Strømledende

Table 1/3

Katalognummer	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Bredde (W)	Sertifiseringer
30847-470	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	9.8mm	RoHS
30847-464	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	172.9mm	319.7mm	RoHS
30847-480	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	395.1mm	40.3mm	RoHS
30838-125	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	25mm	RoHS
30838-148	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	141.9mm	RoHS
30838-183	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	319.7mm	RoHS
30838-047	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	40.3mm	RoHS
30838-067	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	141.9mm	RoHS
30847-476	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	395.1mm	20mm	RoHS
30838-127	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	35.2mm	RoHS
30847-468	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	217.4mm	319.7mm	
30847-463	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	172.9mm	213mm	RoHS
30847-471	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	14.9mm	RoHS
30838-046	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	35.2mm	RoHS

Katalognummer	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Højde (H)	Bredde (W)	Sertifiseringer
30838-128	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	40.3mm	RoHS
30838-126	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	30.1mm	RoHS
30838-045	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	30.1mm	RoHS
30838-130	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	50.5mm	RoHS
30847-469	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	217.4mm	426.4mm	
30838-081	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	213mm	RoHS

Table 2/3

Katalognummer	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Højde (H)	Bredde (W)	Sertifiseringer
30838-123	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	426.4mm	RoHS
30847-460	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	84mm	319.7mm	
30838-141	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	106.3mm	RoHS
30847-462	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	172.9mm	141.9mm	
30838-132	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	60.6mm	RoHS
30838-044	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	25mm	RoHS
30838-043	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	20mm	RoHS
30838-136	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	80.9mm	RoHS
30838-134	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	70.8mm	RoHS
30838-102	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	319.7mm	RoHS
30847-467	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	217.4mm	213mm	
30838-053	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	70.8mm	RoHS



Katalognummer	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Bredde (W)	Sertifiseringer
30847-459	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	84mm	213mm	
30847-556	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	395.1mm	426.4mm	RoHS
30847-458	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	84mm	141.9mm	
30838-055	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	80.9mm	RoHS
30838-162	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	213mm	RoHS
30838-204	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	426.4mm	RoHS
30847-484	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	395.1mm	60.6mm	RoHS
30847-465	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	172.9mm	426.4mm	RoHS

Table 3/3

Katalognummer	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Bredde (W)	Sertifiseringer
30838-051	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	60.6mm	RoHS
30838-060	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	106.3mm	RoHS
30847-466	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	217.4mm	141.9mm	
30847-461	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	84mm	426.4mm	RoHS
30838-049	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	50.5mm	RoHS
30847-482	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	395.1mm	50.5mm	RoHS
30838-124	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	20mm	RoHS

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill festemateriale (hylser, krageskruer) separat.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE