

Frontpanel, uskjermet, bunnhengslet

Uskjermet frontpanel, hengslet.

FUNKSJONER

Frontpanelet kan åpnes ved 135° (ikke RatiopacPRO)

Muliggjør montering på horisontale skinner



Tilbehørstype:	Frontpanel
Dybde (D):	2.5mm
Overflate:	Anodisert
Materiale:	Aluminium
Produkttype:	Frontpanel
Type:	Frontpanel uten håndtak



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Montering	Fremre overflate	Bakre flate
20838-280	3U	28HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende
20838-271	3U	42HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende
20838-272	3U	63HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende
20838-273	3U	84HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende
20838-277	4U	42HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende
20838-278	4U	63HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende
20838-279	4U	84HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende
20838-276	6U	84HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende
20838-275	6U	63HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende
20838-274	6U	42HP	1	Hengslet, bunn	Anodisert	Strømledende


Table 2/2

Katalognummer	Behandlede kanter	Samsvarer med	EMC-beskyttelse	Høyde (H)	Bredde (W)
20838-280	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	141.9mm
20838-271	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	213mm
20838-272	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	319.7mm
20838-273	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	128.4mm	426.4mm
20838-277	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	172.9mm	213mm
20838-278	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	172.9mm	319.7mm
20838-279	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	172.9mm	426.4mm
20838-276	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	426.4mm
20838-275	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	319.7mm
20838-274	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Nei	261.8mm	213mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Frontpanelet kan fjernes i åpen posisjon (> 135°).

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

